

PROTIL CLEAN LINGETTES - Gamme protection

LINGETTES SPÉCIALES TABLEAU DE BORD ET INTÉRIEUR



- **Lingettes imprégnées pour la rénovation, la brillance et la protection des surfaces (inox, aluminium, skaï, cuir, plastique).**
- **Permet un nettoyage des surfaces grâce aux agents dégraissants contenus dans la solution d'imprégnation.**
- **Agréablement parfumé.**
- **Non classé inflammable.**
- **Solution idéale pour l'entretien du mobilier, des véhicules, des inox et aluminiums...**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Lingette format 130 x 180, conditionnement en seau hermétique de 120 unités.
- Composition de la lingette 66% Cellulose, 20% Binder synthétique + additifs, 14% Polyester.
- Point d'éclair de la solution d'imprégnation : non concerné.
- Densité de la solution d'imprégnation : $1,00 \pm 0,02$.
- pH de la solution à 20°C : $7,3 \pm 0,5$.
- Nettoie, protège et fait briller les surfaces en une seule opération
- Rénove les surfaces en leur donnant un aspect satiné.
- Parfum frais et agréable.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Entreposer à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans les limites de température suivante : 5 à 40°C.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique.
- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte.
- Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.
- Ensuite, lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.
- Passer la lingette sur les surfaces.
- Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon non pelucheux type micro fibre, notamment sur supports non poreux.
- Bien refermer le couvercle après chaque utilisation.
- Sur des surfaces fragiles, un essai préalable est recommandé.